



Hydro-expansionsspännchuck radiell justering, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	307514 8
GTIN	2050001700926
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Med HD-chuck verktyglängdinställning.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 8 mm	343720 8
---------------------------------------	----------