

**Grundbackar, sats 3 delar, härdade, För chucktyp: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	314000 100
GTIN	4019208034089
Artikelklass	33R

Beskrivning**Användningsdata:**

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Teknisk beskrivning

längd L	46 mm
För chucktyp	100 mm
Spårbredd D +0,01	9,5 mm
Tappbredd B ₁ -0,05	7,94 mm
Gänga	M6
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar

