



Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 350mm



Beställningsdata

Ordernummer	314400 350
GTIN	4019208034577
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfräst anliggningsyta, **ej brunerad**.

Användningsdata:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

16 MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Teknisk beskrivning

passar även för chucktyp	400 mm
För chucktyp	350 mm
längd L	137 mm
höjd H	63 mm
tapplängd A	19,02 mm
Hålavstånd b	76,2 mm
spårbredd D	12,72 mm

passar färgkod

Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Produktslag

Planspiralchuckbackar