



Hydro-expansionsspännchuck radiell justering, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 307514 16 |
| GTIN | 2050001700957 |
| Artikelklass | 33W |

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Med HD-chuck verktyglängdinställning.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------|
| utkragningslängd A-mått | 95 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| justersträcka V | 10 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| fäste | HSK-A 63 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69882-7 |
| Form | A |
| Invändig | ja, med max. 80 bar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 16 mm

343720 16