



Hydro-expansionsspännchuck Lång, smal, HSK-A 63 A = 150, Spännhylsa D1: 20 mm



Beställningsdata

Ordernummer	307522 20
GTIN	2050001653475
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302180, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindrisk rengörare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Ø D₂: 42 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

justersträcka V: 10 mm

gängaM: M8×1

passande reducerhylsa: 302155; 302160; 302165

Teknisk beskrivning

gängaM	M8×1
passande reducerhylsa	302155; 302160; 302165

L ₂	105 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 63 A = 150
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 20 mm	343720 20
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 8 mm	302155 8

Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 14 mm	302160 14