



Hydro-expansionsspännchuck Kort, tung, HSK-A 63 A = 80, Spännhylsa D1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	307505 20
GTIN	2050001653260
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Spännhylsa D₁: 20 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Ø D₂: 33 mm

Utvändig-Ø D: 51,5 mm

justersträcka V: 10 mm

passande reducerhylsa: 302155; 302160; 302165; 302150

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	80 mm
passande reducerhylsa	302155; 302160; 302165; 302150
Spännhylsa D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Utvändig-Ø D	51,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 63 A = 80
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5

Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsa med kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsa tätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Cylindrisk rengörare Plast tapp-Ø 20 mm	343720 20