



## Hydro-expansionsspännchuck radiell justering, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	307514 25
GTIN	2050001700964
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Med HD-chuck verktyglängdinställning.

#### Användningsdata:

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

#### Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

#### OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa D <sub>1</sub>	25 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	53 mm
justersträcka V	10 mm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

---

## Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 25 mm

343720 25