



## Tätningbricka för ER-spännmutter, ER 40, spänn-Ø d: SATZmm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309645 SATZ   |
| GTIN         | 7640128494997 |
| Artikelklass | 39Z           |

### Beskrivning

**Passar till:**

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

### Teknisk beskrivning

|              |         |
|--------------|---------|
| För typ      | ER 40   |
| Satsinnehåll | 23      |
| Utvändig-Ø D | 33,5 mm |
| Produktslag  | Tätning |

