

Garant**ER Mini hylsmutter, för ER: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	309650 8
GTIN	4045197644855
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.

· **Härdade och slipade på alla sidor.**

Passar till:

ER-spänntångchucki Mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Teknisk beskrivning

för ER	8 mm
totallängd L	11 mm
max. åtdragningsmoment	12 Nm
Gänga	M10×0,75
Utvändig-Ø D	12 mm
Norm	DIN 6499
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Bearbetningsstrategi	HSC
Produktlag	Spännmutter