



ER-spännmutter CENTRO P Standard, Typ CP för ER: 11M



Beställningsdata

Ordernummer	309655 11M
GTIN	2050001704832
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgånga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmuttrar belagda för lägre **friktion**.

Mini = alla storlekar med **"M"**, extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med **"MS"**, extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med **"C"**.

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **inte lämplig för tätningsbrickor HP**.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tättningsbrickor nr 309666 – 309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754 – 309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP passar inte till andra system!

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 1 - 7 mm

totalängd L: 16,2 mm

Utvändig-Ø D: 16 mm
max. åtdragningsmoment: 10 Nm
Gänga: Tr14×0,75

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 7 mm
totallängd L	16,2 mm
max. åtdragningsmoment	10 Nm
Utvändig-Ø D	16 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr14×0,75
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

CP-rullnyckel Typ 11M	309754 11M
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 11M	309756 11M