



Hydro-expansionsspännchuck Lång, smal, HSK-A 63 A = 150, Spännhylsa D1: 6 mm



Beställningsdata

Ordernummer	307522 6
GTIN	2050001653420
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302180, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindrisk rengörare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspanning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Ø D₂: 26 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

justersträcka V: 10 mm

gängaM: M5

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	6 mm
Ø D ₂	26 mm
gängaM	M5

L ₂	105 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 63 A = 150
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 6 mm	343720 6
---------------------------------------	----------