



ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP, Typ CP för ER: 25DI



Beställningsdata

Ordernummer	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Mini = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med "C".

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **för tätningsbrickor HP.**

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 16 mm
totallängd L	28,9 mm

max. åtdragningsmoment	90 Nm
Utvändig-Ø D	40 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr32×1,5
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

CP-tättningsbricka Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm	309667 2
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 25	309756 25
CP-rullnyckel Typ 25	309754 25