



## Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	307525 10
GTIN	2050001653505
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

#### Användningsdata:

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

#### Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspanning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

#### **OBS!:**

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

### Teknisk beskrivning

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
gängaM	M8×1
utkragningslängd A-mått	90 mm

L <sub>3</sub>	32 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 10 mm

343720 10