

**Garant****ER Mini hylsmutter, för ER: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	309650 11
GTIN	4045197292117
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.

· **Härdade och slipade på alla sidor.**

**Passar till:**

**ER-spänntångchucki Mini** nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Teknisk beskrivning**

Gänga	M13×0,75
för ER	11 mm
max. åtdragningsmoment	25 Nm
totallängd L	12 mm
Utvändig-Ø D	16 mm
Norm	DIN 6499
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Bearbetningsstrategi	HSC
Produktlag	Spännmutter