



ER-spännmutter CENTRO P Standard, Typ CP för ER: 16MS



Beställningsdata

Ordernummer	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgånga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmuttrar belagda för lägre **friktion**.

Mini = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med "C".

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **inte lämplig för tätningsbrickor HP**.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tätningsbrickor nr 309666 – 309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754 – 309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 1 - 10 mm

totallängd L: 20,9 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm
max. åtdragningsmoment: 30 Nm
Gänga: Tr20×1

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 10 mm
totallängd L	20,9 mm
max. åtdragningsmoment	30 Nm
Utvändig-Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr20×1
Produktslag	Spännmutter