



## ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP, Typ CP för ER: 32DI



### Beställningsdata

Ordernummer	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Artikelklass	34F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Mini** = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

**MiniSmal** = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

**Konisk** = alla storlekar med "C".

**Standard** = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **för tätningsbrickor HP.**

#### Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

#### OBS!:

**System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 2 - 20 mm

totallängd L: 30,1 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

max. åtdragningsmoment: 140 Nm

Gänga: Tr40x1,5

## Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 20 mm
max. åtdragningsmoment	140 Nm
totallängd L	30,1 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr40×1,5
Produktslag	Spännmutter

## Tillbehör

Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 6 mm	309668 6
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 15 mm	309668 15
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 5 mm	309668 5
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 12 mm	309668 12
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 32	309756 32
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 19 mm	309668 19
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 4 mm	309668 4
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 16 mm	309668 16
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 7 mm	309668 7
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 13 mm	309668 13
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 20 mm	309668 20

Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 18 mm	309668 18
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 9 mm	309668 9
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 11 mm	309668 11
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 8 mm	309668 8
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm	309668 2
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 3 mm	309668 3
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 10 mm	309668 10
CP-rullnyckel Typ 32	309754 32
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 17 mm	309668 17
Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 14 mm	309668 14