



## Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 40, spänn-Ø d: 10mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309645 10     |
| GTIN         | 7640128495581 |
| Artikelklass | 39Z           |

### Beskrivning

#### Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.

Alla standard-ER-hylschuckar.

#### OBS!:

- Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.
- Spänn-Ø i steg om 1 mm
- Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.
- Lämplig upp till 80 bar.
- Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

### Teknisk beskrivning

|              |         |
|--------------|---------|
| spänn-Ø d    | 10 mm   |
| För typ      | ER 40   |
| Satsinnehåll | 23      |
| Utvändig-Ø D | 33,5 mm |
| Produktslag  | Tätning |

