



## Högeffektiv skärpasta, klorfri, Innehåll: 750g



### Beställningsdata

Ordernummer	084160 750
GTIN	2050000966026
Artikelklass	08J

### Beskrivning

#### Utförande:

Skärpasta för specialarbeten. Enkel användning (doppa resp. trä på). Häftar vid skäret och blir flytande först vid användning. Goda smörjegenskaper, högsta tryckupptagningsförmåga. Mjuk skärpasta.

#### Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

#### Användningsdata:

Universellt för **gängskärning, brotschning, fräsning, upprymning och sågning**. Oumbärligt vid bearbetning av material med **dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande.

### Teknisk beskrivning

Färg	brun
Självantändningstemperatur	320 °C
Flampunkt	250 °C
Utförande	Burk
Form	Pasta
lagringstemperatur	5 - 40 °C

Innehåll	0,75 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja