



ER-spännmutter CENTRO P Standard, Typ CP för ER: 16C



Beställningsdata

Ordernummer	309655 16C
GTIN	2050001704849
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgänga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmutterar belagda för lägre **friktion**.

Mini = alla storlekar med **"M"**, extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med **"MS"**, extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med **"C"**.

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **inte lämplig för tätningsbrickor HP.**

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tättningsbrickor nr 309666 – 309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754 – 309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmutterar typ CP och tätningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 1 - 10 mm

totallängd L: 23,2 mm
Utvändig-Ø D: 24 mm
max. åtdragningsmoment: 55 Nm
Gänga: Tr21×1,5

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	55 Nm
spännvidd	1 - 10 mm
totallängd L	23,2 mm
Utvändig-Ø D	24 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr21×1,5
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 16C	309756 16C
CP-rullnyckel Typ 16C	309754 16C