



ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP, Typ CP för ER: 40DI



Beställningsdata

Ordernummer	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Mini = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med "C".

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **för tätningsbrickor HP.**

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 3 - 26 mm

totallängd L: 34,8 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

max. åtdragningsmoment: 200 Nm

Gänga: Tr50x1,5

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	200 Nm
totallängd L	34,8 mm
spännvidd	3 - 26 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr50×1,5
Produktslag	Spännmutter