



Tätningbricka för ER-spännmutter, ER 40, spänn-Ø d: 21mm



Beställningsdata

Ordernummer	309645 21
GTIN	7640128495697
Artikelklass	39Z

Beskrivning

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø d	21 mm
För typ	ER 40
Satsinnehåll	23
Utvändig-Ø D	33,5 mm
Produktslag	Tätning

