



## Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 40, spänn-Ø d: 11 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	309645 11
GTIN	7640128495598
Artikelklass	39Z

### Beskrivning

**Passar till:**

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

- **Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø i steg om 1 mm**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
- **Lämplig upp till 80 bar.**
- **Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.**

### Teknisk beskrivning

spänn-Ø d	11 mm
För typ	ER 40
Satsinnehåll	23
Utvändig-Ø D	33,5 mm
Produktslag	Tätning

