



Hydro-expansionsspännchuck Lång, smal, HSK-A 63 A = 150, Spännhylsa D1: 12 mm



Beställningsdata

Ordernummer	307522 12
GTIN	2050001653451
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302180, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindrisk rengörare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Ø D₂: 32 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

justersträcka V: 10 mm

gängaM: M6

passande reducerhylsa: 302135; 302140

Teknisk beskrivning

gängaM	M6
Spännhylsa D ₁	12 mm

Ø D ₂	32 mm
passande reducerhylsa	302135; 302140
L ₂	105 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 63 A = 150
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 12 mm	343720 12
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 4 mm	302135 4

