



Högeffektivt skäroljeskum, klorfritt, Innehåll: 0,4l



Beställningsdata

Ordernummer	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).

Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av **avverkande bearbetning** (fräsning, svarvning, borring, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning) samt för **omformning**. Oumbärlig vid bearbetning av **material med dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för **järfria metaller**.

Skäroljeskum med stor vidhäftning för riktad applicering på bearbetningsstället. Fri från svavel och mineralolja, findoserbar, avtvättbar med vatten.

Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma

Utförande	sprayburk
Vattenlöslighet	löslig
Kokpunkt	-24 °C
Självantändningstemperatur	235 °C
Spruthuvud	Smart Straw
Färg	ljusgul
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Innehåll	0,4 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja