



ER-spännmutter CENTRO P Standard, Typ CP för ER: 25



Beställningsdata

Ordernummer	309655 25
GTIN	2050001704863
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Mini = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med "C".

Standard = alla andra storlekar.

Med trapetsgänga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmuttrar

belagda för lägre **friktion**.

ER-hylsmutter CP, **inte lämplig för tättningsbrickor HP.**

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tättningsbrickor nr 309666 – 309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754 – 309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 16 mm
totallängd L	25,6 mm
max. åtdragningsmoment	90 Nm
Utvändig-Ø D	40 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr32×1,5
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 25	309756 25
CP-rullnyckel Typ 25	309754 25