


Garant**ER-Mini-spännmutter för tätningsbrickor, för ER: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	309652 16
GTIN	4045197645715
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.

· **Härdade och slipade på alla sidor.**

Passar till :

ER-hylschuck Mini, se nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Bearbetningsstrategi: HSC

totallängd L: 22,5 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm

Gänga: M19×1

max. åtdragningsmoment: 35 Nm

Teknisk beskrivning

totallängd L	22,5 mm
max. åtdragningsmoment	35 Nm
Gänga	M19×1
för ER	16 mm
Utvändig-Ø D	22 mm
Norm	DIN 6499

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spännmutter