



## Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 40, spänn-Ø d: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	309645 14
GTIN	7640128495628
Artikelklass	39Z

### Beskrivning

#### Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.

Alla standard-ER-hylschuckar.

#### OBS!:

- Spännvidd = nominellt mått – 0,5 mm.
- Spänn-Ø i steg om 1 mm
- Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.
- Lämplig upp till 80 bar.
- Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

### Teknisk beskrivning

spänn-Ø d	14 mm
För typ	ER 40
Satsinnehåll	23
Utvändig-Ø D	33,5 mm
Produktslag	Tätning

