

**FAHRION®**  
PRAZISION
**CP-tättningsbricka, DI25, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 14 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	309667 14
GTIN	2050001705167
Artikelklass	34F

**Beskrivning**
**Utförande:**

Vulkaniserade tättningsbrickor upp till 80 bar.  
 Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Passar till :**

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 25DI.

**OBS!:**

**Inte kompatibla med andra system av tättningsbrickor!**

**System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP passar inte till andra system!**

- **Tättningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.**
- **Tättningsbrickor för nr 309665 DI40 på begäran.**

Utvändig-Ø D: 20,2 mm

Höjd L: 2 mm

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø	14 mm
Serie	Centro P
För typ	DI25
Utvändig-Ø D	20,2 mm

Höjd L

2 mm