


**Garant****ER-Mini-spännmutter för tätningsbrickor, för ER: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	309652 25
GTIN	4045197645739
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.

· **Härdade och slipade på alla sidor.**

**Passar till :**

ER-hylschuck Mini, se nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Bearbetningsstrategi: HSC

totallängd L: 25 mm

Utvändig-Ø D: 35 mm

Gänga: M30×1

max. åtdragningsmoment: 45 Nm

**Teknisk beskrivning**

Gänga	M30×1
max. åtdragningsmoment	45 Nm
totallängd L	25 mm
för ER	25 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
Norm	DIN 6499

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spännmutter