



ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP, Typ CP för ER: 16CDI



Beställningsdata

Ordernummer	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Mini = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med "C".

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **för tätningsbrickor HP.**

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 1 - 10 mm

totallängd L: 26,2 mm

Utvändig-Ø D: 24 mm

max. åtdragningsmoment: 55 Nm

Gänga: Tr21×1,5

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 10 mm
totallängd L	26,2 mm
max. åtdragningsmoment	55 Nm
Utvändig-Ø D	24 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr21×1,5
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

CP-rullnyckel Typ 16C	309754 16C
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 3 mm	309666 3
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 10 mm	309666 10
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 7 mm	309666 7
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 1 mm	309666 1
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm	309666 2
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 9 mm	309666 9
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 16C	309756 16C
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 6 mm	309666 6
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 8 mm	309666 8
Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 5 mm	309666 5

Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø
(i steg om 1 mm) 4 mm

309666 4