

FAHRION®
PRÄZISION**CP-tättningsbricka, DI25, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 6 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309667 6 |
| GTIN | 2050001705082 |
| Artikelklass | 34F |

Beskrivning**Utförande:**

Vulkaniserade tättningsbrickor upp till 80 bar.
Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Passar till :

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 25DI.

OBS!:

Inte kompatibla med andra system av tättningsbrickor!

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP passar inte till andra system!

- **Tättningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.**
- **Tättningsbrickor för nr 309665 DI40 på begäran.**

Utvändig-Ø D: 20,2 mm

Höjd L: 2 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|----------|
| spänn-Ø | 6 mm |
| Serie | Centro P |
| För typ | DI25 |
| Utvändig-Ø D | 20,2 mm |

Höjd L

2 mm