



## Högeffektiv skärolja, klorfri Alpha 93, Innehåll: 0,3l



### Beställningsdata

Ordernummer	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Artikelklass	08J

### Beskrivning

#### Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).

Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

#### Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

#### Användningsdata:

Lämplig för alla typer av **avverkande bearbetning** (fräsning, svarvning, borring, gängskärning, brotschning, upptrymning, sågning) samt för **omformning**. Oumbärlig vid bearbetning av **material med dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för **järfria metaller**.

**Även för minimalmängdsmörjning** eftersom den är mineraloljefri.

### Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma
Utförande	sprayburk

## Datablad

Kokpunkt	-44 °C
Spruthuvud	Standard
Färg	ljusgul
Självantändningstemperatur	365 °C
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Innehåll	0,3 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja