



Svarvringar, utvändig/invändig-Ø: 342/260mm



Beställningsdata

Ordernummer	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Artikelklass	38L

Beskrivning

Utförande:

I huset finns ett **sänksmitt spiralhjul** som roteras via en lettringsring vid husets omkrets. Detta spiralhjul flyttar 3 **vändbara** inställningsbackar steglöst inåt eller utåt. För fastspänning utåt placeras inställningsbackarnas skruvhuvuden i hålen på svarvchuckens överbackar och chucken spänns fast. **När backarna vrids är chucken förspänd så att den intar samma läge även vid senare bearbetning av arbetsstycke.**

Förklaringstext:

Inställningsbackar
Lettringsring
Hus med spiralhjul
Överbackar
Klämskruv

Användningsdata:

För rationell **precisionsbearbetning av inner- och ytterdiametrar på mjuka överbackar** för svarvchuckar. Även lämpliga **för invändig slipning och omslipning** av härdade överbackar för korrigerande **av rundgång**.

Teknisk beskrivning

infogningsområdets Ø läge "J"	160 - 270 mm
vikt	8 kg
inner-Ø	260 mm
infogningsområdets Ø läge A	330 - 440 mm
passar för chuckar upp till Ø	400 mm
Utvändig Ø	342 mm
Produktslag	Backutvridningsring