

**Utv. backar, sats 3 delar, hårda, För chucktyp: 125****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 315200 125 |
| GTIN | 4019208038841 |
| Artikelklass | 33R |

Beskrivning**Passar till :**

Trebacks svarvchuck nr 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

passar färgkod: Röhms spiralsvarvchuckar och backar

längd L: 52 mm

bredd B: 18 mm

höjd H: 41,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| För chucktyp | 125 mm |
| bredd B | 18 mm |
| höjd H | 41,5 mm |
| längd L | 52 mm |
| passar färgkod | Röhms spiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag | Planspiralchuckbackar |

