

Mahr**Digitalt skjutmått IP67 i-wi, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412738 300
GTIN	4059192002527
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi. Resistent mot damm och fukt. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Drifttid cirka 3 år. Utan djupmätanordning.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	64 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
drifttid	ca 3 år
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
avläsning	0,01 mm

avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 300 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Plastbox Typ MS300	412470 MS300