

Mahr**Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412750 800
GTIN	2050001060303
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsskjutmått i lätt utförande, med mätpetsar och glidskena.

Parallaxfri avläsning.

Skena och löpare av aluminium. 50% viktfördel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).

Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Nonie med kontrastrik skala och innermätskala. Smidig, exakt gång hos löparen.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
Utförande avläsningsdelar	mattförkromad
vikt	1,6 kg
skänkellängd	150 mm
Låsning	Låsskruv upptill
avläsning	0,02 mm
mätområde	0 - 800 mm
Utförande mätyta	Härdad
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Yta	hårdloxerad

gradering	1/50 mm
felgräns	0,07 mm
förpackning	Stabil box
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000