

**Digitalt skjutmått TESA TWIN-CAL, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412766 200
GTIN	7630041106152
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Stor, kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Mer än 12000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10 minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS mätläge, integrerad TLC-anslutning för dataöverföring. Med drivrulle.

**Användningsdata:**

För yttre-, inner-, steg- och djupmätning.

**leveransinnehåll:**

Inkl. 1 batteri nr 081560 CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

**Teknisk beskrivning**

Djupmått finns	ja
Drivrulle	ja
Automatisk fråkoppling	ja
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
drifttid	12 000 h

skänkellängd	50 mm
Omkoppling till standby	ja
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 200 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Batterityp	Knappcell
Energiförsörjning	Batteridriven
Internationellt utförande	CR2032
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	TESA Link Connector TLC
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Datakabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Datakabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975