

Mahr**Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412750 1000
GTIN	2050001060310
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsskjutmått i lätt utförande, med mätspetsar och glidskena.

Parallaxfri avläsning.

Skena och löpare av aluminium. 50% viktfordel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).

Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Nonie med kontrastrik skala och innermätskala. Smidig, exakt gång hos löparen.

Teknisk beskrivning

Utförande avläsningsdelar	mattförokromad
avläsning	0,02 mm
Låsning	Låsskruv upptill
vikt	1,75 kg
Utförande mätyta	Härdad
mätområde	0 - 1000 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Yta	hårdloxerad
skänkellängd	150 mm

gradering	1/50 mm
felgräns	0,08 mm
förpackning	Stabil box
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000