



## Svarvringar, utvändig/invändig-Ø: 244/162mm



### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 315900 244/162 |
| GTIN         | 4019208059495  |
| Artikelklass | 38L            |

### Beskrivning

#### Utförande:

I huset finns ett **sänksmitt spiralhjul** som roteras via en lettringsring vid husets omkrets. Detta spiralhjul flyttar 3 **vändbara** inställningsbackar steglöst inåt eller utåt. För fastspänning utåt placeras inställningsbackarnas skruvhuvuden i hålen på svarvchuckens överbackar och chucken spänns fast. **När backarna vrids är chucken förspänd så att den intar samma läge även vid senare bearbetning av arbetsstycke.**

#### Förklaringstext:

Inställningsbackar  
Lettringsring  
Hus med spiralhjul  
Överbackar  
Klämskruv

#### Användningsdata:

För rationell **precisionsbearbetning av inner- och ytterdiametrar på mjuka överbackar** för svarvchuckar. Även lämpliga **för invändig slipning och omslipning** av härdade överbackar för korrigerande **av rundgång**.

### Teknisk beskrivning

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| infogningsområdets Ø läge "J" | 100 - 175 mm        |
| vikt                          | 6 kg                |
| infogningsområdets Ø läge A   | 240 - 360 mm        |
| Utvändig Ø                    | 244 mm              |
| passar för chuckar upp till Ø | 250 mm              |
| inner-Ø                       | 162 mm              |
| Produktslag                   | Backutvridningsring |