



Digitalt plastskjutmått digiMax®, mätområde: 150 mm



Beställningsdata

Ordernummer	412830 150
GTIN	4010995294229
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Ickemetalliskt High-Tech-material med 50 % fiberandel.

Sifferhöjd 7,5 mm, 5-siffrig display

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

förpackning: Stabil box

Norm: Verkstadsnorm

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Djupmått: plan

avläsning: 0,01 mm

avläsning: 0,0005 tum

felgräns: 0,05 mm

skänkellängd: 40 mm

vikt: 0,048 kg

Teknisk beskrivning

Sifferhöjd LCD-display	7,5 mm
skänkellängd	40 mm
Djupmått finns	ja
Djupmått	plan
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	Verkstadsnorm

vikt	0,048 kg
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
felgräns	0,05 mm
mätområde	0 - 150 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Skjutmått standard

Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
---------------------------	--------

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Plastbox Typ MS150	412470 MS150
Plastbox Typ MS150	412468 MS150