

Mahr**Digitalt skjutmått med datautgång, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412729 300
GTIN	4059192002183
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 8,5 mm höga siffror. Modernt, energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Läppade styrskenor och finläppade mätytor. Utan djupmätanordning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	64 mm
Kalibrering	A1
drifttid	ca 3 år
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Sifferhöjd LCD-display	8,5 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått finns	nej
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum

mätområde	0 - 300 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Plastbox Typ MS300	412470 MS300
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2

Sändare Typ S4E

498966 S4E