

Mahr

Digitalt skjutmått IP67 med runt djupmått, datautgång och keramiska mätytor, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	412743 150
GTIN	4059192002282
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mät-ytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	40 mm
styrning	Förhöjda gejder
Kalibrering	A1
Djupmått finns	ja
Djupmått	Ø 1,6
Automatisk fränkoppling	ja
omkopplingsbar avläsning	mm / tum

Norm	ISO 13385
drifttid	ca 3 år
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032

Batterilock	412235
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2