

HOLEX**Digitalt skjutmått ABS med datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412805 150
GTIN	4045197574404
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Digitalt skjutmått med **absolutskala**, ingen nollställning behövs. Elektronik stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.

- **Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala.**
- **Elektroniken är frikopplad från kåpan och monterad direkt på skjutdelen. Mätkraften överförs direkt till mätskänklarna. På så sätt blir skjutmättet mindre felkänsligt och dess användningstid förlängs.**
- **Med robust metallkåpa.**

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR1632.

Specialtillbehör:

Tangentbordsgränssnitt nr 498969 typ USB.

Teknisk beskrivning

Djupmått finns	ja
skänkellängd	40 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Kalibrering	A1
Automatisk frångkoppling	ja

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR1632
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

TangentbordsgränssnittUSB Typ USB	498969 USB
Skruv till djupmåtthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR1632	081560 CR1632
Skruv till djupmåtthållare	412236