

**Laservattenpass, Längd: 240mm****Beställningsdata**

Ordernummer	468460 240
GTIN	4007368096207
Artikelklass	460

Beskrivning**Utförande:**

Robust, praktiskt aluminiumhus med 3 punktlasrar som alltid står i 90° vinkel i förhållande till varandra. Libellernas och laserns noggrannhet i förhållande till mätytan är 0,2 mm/m. I sulan är 4 starka magneter monterade. Anliggningsyta med laserreferenskant (kanten = lasercentrum).

Användningsdata:

För snabb avvägning, markering och nivellering.

leveransinnehåll:

Inklusive uppriktningsplatta för ojämna underlag. 3 batterier nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

Bredd	25 mm
Längd	240 mm
laserklass	2
stativgänga	1/4 UNC tum
räckvidd	30 m
höjd	44 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	3

Felgräns	0,2 mm/m
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätteknik	analog
Produktslag	Vattenpass

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------