



## Vinkelmätare Winkeltronic, upplösning 0,1 grad, Längd: 600mm



### Beställningsdata

Ordernummer	467540 600
GTIN	4016054325996
Artikelklass	46R

### Beskrivning

#### Utförande:

Vinkelmätinstrument med noggrann visning av den rörliga mätskänkels öppningsvinkel. Med integrerad horisontal- och vertikallibell. Hållknapp för fasthållning av mätvärdena. Nollställning av displayen kan göras i godtyckligt läge.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 4 batterier nr 081561 storlek LR6, med fodral.

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,1 grad
Längd	600 mm
mätområde	0 - 200 grad
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	4
felgräns	0,2 grad
Energiförsörjning	Batteridriven
Kalibrering	H2

Mätteknik	digital
Produktslag	Vattenpass

### Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

### Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------