

Mahr**Digitalt skjutmått IP67 med datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 412744 150 |
| GTIN | 4059192002220 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning**Utförande:**

Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mät-ytor är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------|
| drifttid | ca 3 år |
| styrning | Förhöjda gejder |
| Automatisk fränkoppling | ja |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| Djupmått finns | ja |
| Norm | ISO 13385 |
| Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 |
| skänkellängd | 40 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Kalibrering | A1 |
| avläsning | 0,01 mm |
| avläsning | 0,0005 tum |
| mätområde | 0 - 150 mm |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| Mätteknik | digital |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar | Härdad |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Universalskjutmått |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm | 021000 200 |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2 | 498940 R2 |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2 | 498940 D2 |

| | |
|--|-------------|
| Batterilock | 412235 |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2 | 498940 USB2 |