



## Universallaser "autoMAGIC", Typ: 5SP



### Beställningsdata

Ordernummer	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Artikelklass	460

### Beskrivning

#### Utförande:

Krysslinje- och 5-strålslaser i ett och samma verktyg, **självnivellerande med magnetiskt dämpat pendelsystem**. Pulserade laserlinjer horisontellt och vertikalt med separat eller gemensam inkoppling. Lodlaser uppåt och nedåt, 3 horisontella laserstrålar framåt, åt vänster och åt höger, alla strålar i 90° vinkel mot varandra. Låsbar för avbildning av "sneda linjer" och för transportskydd.

#### leveransinnehåll:

Magnetisk väggållare med stativanslutning, lasermåltavla, förvaringsväska och 3 batterier nr 081561 storlek LR6.

### Teknisk beskrivning

höjd	112 mm
laserklass	2M
vikt	0,5 kg
Bredd	116 mm
nivelleringsområde	±3 grad

Djup	69 mm
räckvidd	30 m
stativgänga	1/4 UNC, 5/8 UNC tum
tillverkarens beteckning	654KLP5SP
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Universallaser

---

## Tillbehör

Fotostativ Typ	468558
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6