

**Skjutmått, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415184 200
GTIN	4045197479815
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Mattförokromade, bländfria avläsningsdelar med skarp, kolsvart skala. Läppade mätytor. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 200 mm
Kalibrering	A1
Utförande avläsningsdelar	mattförokromad
avläsning	0,05 mm
skänkellängd	60 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

Produktslag

Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm

021000 200

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm

021010 200