



Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 900mm



Beställningsdata

Ordernummer	412770 900
GTIN	4067263118985
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Verkstadsskjutmått i **lätt utförande. Parallaxfri läsning** med högsta kontrast på grund av vit skalning på svart yta. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare de dubbla glidskenorna på insidan. Utbytbara mätskänklar av rostfritt, härdat stål, precisionsslipade.

Specialtillbehör:

Mätskänkel 125 mm, 150 mm.

Teknisk beskrivning

förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
vikt	0,8 kg
skänkelängd	90 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
mätområde	0 - 900 mm
nonie	1/20
felgräns	0,11 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Alla delar	Härdad

Produktslag

Verkstadsskjutmått

TjänsterDAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt
mätområde 1000 mm

021010 1000

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde
1000 mm

021000 1000