



Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 500mm



Beställningsdata

Ordernummer	415100 500
GTIN	4045197203168
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdad, från strl 500 härdade mätytor.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	150 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Kalibrering	A1
mätområde	0 - 500 mm
Utförande mätyta	Härdad
Låsning	Låsskruv upptill
gradering	1/128 tum
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,1 mm

Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500